


Аксессуары

Комплект актуатора (позиционирующий элемент датчика) BTS-DSU35-EBE1-2



- Конечное положение демпф.
- Концевое положение (откр./закр.) свободно настраивается в диапазоне 360°
- Дисплей с поворотом на 90°
- Деление шкалы
- Конфигурация пробок на поверхности фланца: 30 × 80 мм (30 × 130 мм)
- Высота соединительного вала (удлинитель вала): 20 мм / Ø: макс. 30 мм

Общее описание

Сдвоенные датчики предназначены специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модульной системы. Широкий диапазон практико-ориентированных аксессуаров обеспечит оптимальную адаптацию к Вашей системе.

Тип	BTS-DSU35-EBE1-2
ID №	6900497
Конструкция	Принадлежности для сдвоенных датчиков, Ni4-DSU35...
Материал корпуса	Пластмасса, PP-GF30
Момент затяжки	≤ 1.5 Нм
В объем поставки включены:	2 шестигранных винта M5 × 12, 2 контршайбы D5, 1 винт с потайной головкой M6 × 25

