


Разборный штекерный разъем
Штекерный разъем M12 × 1, прямой
BSA8141-0



- винтовое соединение
- металлическая стяжная гайка
- золоченные контакты
- А-код
- 4-контакт.
- PG7 резьба
- Пучок кабеля 4.0...6.0 мм

Конфигурация контактов



Тип	BSA8141-0
ID №	6901001
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	4
Подложка контактов	Пластмасса, PA, Черный
Ручка	Пластмасса, PA, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Резьбовое уплотнение	PG7
Внешний диаметр кабеля	4мм...6 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	макс. 0,75 мм ²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250ВВ
Ток	4АА
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 3 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-25°C...+85°C