


B5143-0

Разборный штекерный разъем

Гнездовой разъем M8 × 1/Ø 8 мм, прямой




Характеристики



- Металлическая стяжная гайка
- Класс защиты IP67
- Schraub-/Klemmanschluss
- 4-конт.
- Метр. резьба M11 × 0.75
- Кабельный ввод 3,5...5,0 мм

Назначение контактов



Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип | B5143-0 |
| ID № | 6901031 |
| Разъем А | Гнездовой разъем, M8 × 1, Прямой |
| Кол-во контактов | 4 |
| Контакты | Латунь, CuZn, Позолоченные |
| Подложка контактов | Пластмасса, PA 66 (UL 94 HB), Черный |
| Ручка | Пластмасса, PBT, Черный |
| Соединительная гайка/винт | Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием |
| Уплотнитель | Неопрен |
| Резьбовое уплотнение | пластмасса, FPM/FKM |
| Резьбовое уплотнение | M11 × 0,75 |
| Внешний диаметр кабеля | 3.5 мм...5 мм |
| Поперечное сечение проводника/прижимная способность | 0.14...0.5 мм ² |
| Тип соединения | Соединение под винт/под зажим |
| Механический срок службы | > 100 Циклы коммутации |
| Класс защиты | IP67, (привинчены друг к другу) |
| Электрические характеристики +20 °C | |
| Номинальное напряжение | 30 В |
| Ток | 4 А |
| прямое сопротивление | ≤ 3 МОм |
| Механические и химические свойства | |
| в состоянии покоя | -40 °C...+85 °C |