


# B8251-0/PG9

## Аксессуары для датчиков, актуаторов и промышленных сетей Fieldbus

### Гнездовой разъем M12 × 1, угловой



#### Технические характеристики


Тип	B8251-0/PG9
ID №	6904603
Разъем A	Гнездовой разъем, M12 × 1, Угловой, A-Кодировка
Кол-во контактов	5
Контакты	CuZn, Покрытие Optalloy
Подложка контактов	Пластмасса, PA, Черный
Ручка	Пластмасса, PA, Черный
Соединительная гайка/винт	Пластмасса, PA, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	PG9
Внешний диаметр кабеля	6 мм...8 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75 мм <sup>2</sup>
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Сетевой протокол	DeviceNet CANopen
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Номинальное напряжение	125 В
прямое сопротивление	≤ 8 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
в состоянии покоя	-40 °C...+85 °C

#### Характеристики



- Для использования в сетях DeviceNet™/CANopen, а также для питания
- A-код
- Винтовая клемма
- 5-конт.
- Резьба PG9
- Кабельный ввод 6,0...8,0 мм

#### Назначение контактов



## Технические характеристики

Сертификаты

UL

---