




# Разборный штекерный разъем Штекерный разъем M12 × 1, прямой BMSS8141-0/9



- Экранирование через систему изолированных экранов шины
- 4-конт.
- 4-контактн., прямой, никелированный латунная ручка
- Кабельный выход 4...9 мм
- Для применения с приложениями PROFIBUS-DP

## Подключение PROFIBUS-PA



Тип	BMSS8141-0/9
ID №	6904701
<b>Разъем А</b>	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	4
Ручка	Металл, GD-ZnAl, никелированный, Серый
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Резьбовое уплотнение	PG9
Внешний диаметр кабеля	4мм...9 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75 мм <sup>2</sup>
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Сетевой протокол</b>	PROFIBUS-PA
<b>Электрические характеристики +20 °С</b>	
Номинальное напряжение	125ВВ
<b>Механические и химические свойства</b>	
в состоянии покоя	-25°С°С