




Разборный штекерный разъем Гнездовой разъем M12 × 1, прямой BMS8141-0/9



- Экранирование через систему изолированных экранов шины
- 4-конт.
- 4-контактн., прямой, никелированный латунная ручка
- Кабельный выход 4...9 мм
- Для применения с приложениями PROFIBUS-DP

Подключение PROFIBUS-PA



Тип	BMS8141-0/9
ID №	6904702
Разъем А	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	4
Ручка	Металл, GD-ZnAl, никелированный, Серый
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Резьбовое уплотнение	PG9
Внешний диаметр кабеля	4мм...9 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75 мм ²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Сетевой протокол	PROFIBUS-PA
Электрические характеристики +20 °С	
Номинальное напряжение	125ВВ
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-25°С°С