


BWS8151-12.5

Разборный штекерный разъем Гнездовой разъем M12 × 1, прямой



Характеристики



- Винтовые клеммы
- Разборный гнездовой разъем
- Электрическое соединение M12 × 1
- Прямая конструкция
- В-код
- 5-конт.
- Ввинчиваемая резьба PG13.5
- Кабельный ввод 10,0...12,5 мм

Технические характеристики

Тип	BWS8151-12.5
ID №	6904805
Разъем A	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, В-Кодировка
Кол-во контактов	5
Контакты	CuZn, Покрытие Optalloy
Подложка контактов	РА, Черный
Ручка	Пластмасса, PBT(UL 94 V0), Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Внешний диаметр кабеля	12.5 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	макс. 0,75
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 500 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	125 В
Ток	9 А
прямое сопротивление	≤ 8 мОм
Механические и химические свойства	