


B5131-0

Разборный штекерный разъем

Гнездовой разъем M8 × 1/Ø 8 мм, прямой



Технические характеристики

Тип	B5131-0
ID №	6904910
Разъем А	Гнездовой разъем, M8 × 1, Прямой
Кол-во контактов	3
Контакты	Бронза, CuSn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, РА, Черный
Ручка	Пластмасса, РВТ, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, Неопрен
Резьбовое уплотнение	пластмасса
Резьбовое уплотнение	M11 × 0,75
Внешний диаметр кабеля	3.5 мм...5 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.25 мм²
Тип соединения	Контакт под пайку
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	4 А
прямое сопротивление	≤ 3 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40 °C...+85 °C

Характеристики



- Металлическая стяжная гайка
- Класс защиты IP67
- Lötanschluss
- Разборный гнездовой разъем
- Механическое соединение M8/Ø 8 мм
- Прямая конструкция
- 3-конт.
- Метр. резьба M11 × 0.75
- Кабельный ввод 3,5...5,0 мм

Назначение контактов

