


B4151-0/11

Аксессуары для систем Fieldbus

Гнездовой разъем 7/8", прямой



Характеристики



- Винтовая клемма
- 5-конт.
- PG11 резьба
- Диаметр кабеля 8.0...10.0 мм

Назначение контактов




Главная схема подключения

Fieldbus



Питание



Технические характеристики

Тип	B4151-0/11
ID №	6914526
Разъем А	Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN, Прямой
Кол-во контактов	5
Контакты	Бронза, CuSn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA 66 (UL 94 HB), Черный
Ручка	Пластмасса, PBT(UL 94 V0), Черный
Соединительная гайка/винт	Алюминий, Al, Анодированный
Уплотнитель	Пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	PG11
Внешний диаметр кабеля	8 мм...10 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...1.5 мм ²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67
Сетевой протокол	DeviceNet CANopen
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	600 В
Ток	9 А
прямое сопротивление	≤ 3 мОм

Технические характеристики

Механические и химические свойства

в состоянии покоя	-25 °C...+85 °C
в движении.....	-25 °C...+85 °C