



Разборный штекерный разъем Гнездовой разъем M12 × 1, прямой BKV8140-0/9





- 4-конт.
- Стяжная гайка из нержавеющей стали, прям., 4-конт.
- Кабельный выход 4,0...8,0 мм
- Для использования с PROFIBUS-PA и FOUNDATION fieldbus

Подключение PROFIBUS-PA



Подключение FOUNDATION™ fieldbus



Тип	BKV8140-0/9
ID №	6914538
Разъем А	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	4
Ручка	Пластмасса, PA, Черный
Соединительная гайка/винт	Нерж. сталь, 1.4404, Пассивированный
Резьбовое уплотнение	PG9
Внешний диаметр кабеля	4мм...8 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75 мм ²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Сетевой протокол	PROFIBUS-PA
Электрические характеристики +20 °С	
Номинальное напряжение	250ВВ
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-25°С...+90°С