


Аксессуары для систем Fieldbus


Штекерный разъем 7/8", прямой

BSV4140-0/16





- Для использования в сетях PROFIBUS-PA и FOUNDATION Fieldbus
- Винтовая клемма
- Соединительная гайка из нержавеющей стали
- 4-конт.
- Резьба PG16
- Кабельный ввод 12,0...14,0 мм

Подключение PROFIBUS-PA



Подключение FOUNDATION fieldbus



| | |
|---|---|
| Тип | BSV4140-0/16 |
| ID № | 6914541 |
| Разъем А | Штекерный разъем, 7/8"-16 UN, Прямой |
| Кол-во контактов | 4 |
| Подложка контактов | Пластмасса, TPU, Черный |
| Ручка | Пластмасса, PA, Черный |
| Соединительная гайка/винт | Нерж. сталь, 1.4404, Пассивированный |
| Резьбовое уплотнение | PG16 |
| Внешний диаметр кабеля | 12мм...14 мм |
| Поперечное сечение проводника/прижимная способность | 0.14...1 мм ² |
| Тип соединения | Соединение под винт/под зажим |
| Механический срок службы | > 100 Циклы коммутации |
| Степень загрязненности | 3 |
| Класс защиты | IP67 |
| Сетевой протокол | PROFIBUS-PA |
| Электрические характеристики +20 °C | |
| Номинальное напряжение | 250ВВ |
| Ток | 9АА |
| прямое сопротивление | ≤ 5 мОм |
| Механические и химические свойства | |
| в состоянии покоя | -40°C...+90°C |
| в движении..... | -40°C...+90°C |
| Примечание: | |
| Примечание: | - Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления. |