


# Аксессуары для систем Fieldbus


## Штекерный разъем 7/8", прямой

### BSV4140-0/9




- Для использования в сетях PROFIBUS-PA и FOUNDATION Fieldbus
- Винтовая клемма
- Соединительная гайка из нержавеющей стали
- 4-контакт.
- Ввинчиваемая резьба PG9
- Проходной разъем для кабеля 6,0... 8,0 мм


#### Подключение PROFIBUS-PA



#### Подключение FOUNDATION fieldbus



#### Состав



Тип	BSV4140-0/9
ID №	6914542
<b>Разъем А</b>	Штекерный разъем, 7/8"-16 UN, Прямой
Кол-во контактов	4
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, PA, Черный
Соединительная гайка/винт	Нерж. сталь, 1.4404, Пассивированный
Резьбовое уплотнение	PG9
Внешний диаметр кабеля	6мм...8 мммм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	макс. 1 мм <sup>2</sup>
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...1 мм <sup>2</sup>
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67

<b>Сетевой протокол</b>	PROFIBUS-PA
-------------------------	-------------

<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Номинальное напряжение	250ВВ
Ток	9АА
прямое сопротивление	≤ 5 мОм

<b>Механические и химические свойства</b>	
в состоянии покоя	-40°C...+90°C°C
в движении.....	-40°C...+90°C°C

**Примечание:**  
Примечание: - Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.