



Аксессуары для систем Fieldbus Гнездовой разъем 7/8", прямой BKV4140-0/16





- Для использования в сетях PROFIBUS-PA и FOUNDATION Fieldbus
- Винтовая клемма
- Соединительная гайка из нержавеющей стали
- 4-конт.
- Резьба PG16
- Кабельный ввод 12,0...14,0 мм

Подключение PROFIBUS-PA



Подключение FOUNDATION fieldbus



Тип	BKV4140-0/16
ID №	6914544
Разъем А	Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN, Прямой
Кол-во контактов	4
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, PA, Черный
Соединительная гайка/винт	Нерж. сталь, 1.4404, Пассивированный
Резьбовое уплотнение	PG16
Внешний диаметр кабеля	12мм...14 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...1 мм ²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Сетевой протокол	PROFIBUS-PA
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250ВВ
Ток	9АА
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40°C...+90°C
в движении.....	-40°C...+90°C

Примечание:

Примечание: - Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.