



Аксессуары для полевых шин Заказной разъем BS4140-0/9




- Версия: Разъем
- круглый разъем, 7/8"
- разборный
- клеммник под винт
- Винтовые клеммы
- 4-контакт.
- 4-контакт., прямой, анодированная алюминиевая гайка
- Кабельный выход 6...8 мм
- Для использования в применениях PROFIBUS-PA и дополнительного питания ведомых устройств DeviceNet™



Подключение PROFIBUS-PA



Подключение FOUNDATION™ fieldbus



Питание



Тип	BS4140-0/9
Идент. №	6914550
Разъем А	Разборный соединитель, 7/8", Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, PA, Черный
Соединительная гайка/винт	Алюминий, Al, Анодированный
Уплотнитель	Пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	PG9
Внешний диаметр кабеля	мин. 6...8мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...1мм ²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	макс. 250В
Ток	9 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 МОм

Механические и химические свойства	
Температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40...+90°C
в движении.....	-40...+90°C

Сертификаты	UL
-------------	----