



Аксессуары для систем Fieldbus Гнездовой разъем 7/8", прямой BKV4140-0/13.5





- Для использования в сетях PROFIBUS-PA и FOUNDATION Fieldbus
- Винтовая клемма
- Соединительная гайка из нержавеющей стали
- 4-контакт.
- Винчиваемая резьба PG13.5
- Кабельный ввод 10,0...12,0 мм

Подключение PROFIBUS-PA



Подключение FOUNDATION fieldbus



Тип	BKV4140-0/13.5
ID №	6914563
Разъем А	Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN, Прямой
Кол-во контактов	4
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, PA, Черный
Соединительная гайка/винт	Нерж. сталь, 1.4404, Анодированный
Резьбовое уплотнение	PG13.5
Внешний диаметр кабеля	10мм...12 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...1 мм ²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Сетевой протокол	PROFIBUS-PA
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250ВВ
Ток	9АА
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40°C...+90°C
в движении.....	-40°C...+90°C