



Аксессуары для систем Fieldbus Гнездовой разъем 7/8", прямой BKV4140-0/11




- Для использования в сетях PROFIBUS-PA и FOUNDATION Fieldbus
- Винтовая клемма
- Соединительная гайка из нержавеющей стали
- 4-контакт.
- PG11 резьба
- Диаметр кабеля 8.0...10.0 мм


Подключение PROFIBUS-PA



Подключение FOUNDATION fieldbus



Состав



| | |
|---|--------------------------------------|
| Тип | BKV4140-0/11 |
| ID № | 6914566 |
| Разъем А | Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN, Прямой |
| Кол-во контактов | 4 |
| Подложка контактов | Пластмасса, TPU, Черный |
| Ручка | Пластмасса, PA, Черный |
| Соединительная гайка/винт | Нерж. сталь, 1.4404, Пассивированный |
| Резьбовое уплотнение | PG11 |
| Внешний диаметр кабеля | 8мм...10 мм |
| Поперечное сечение проводника/прижимная способность | 0.14...1 мм ² |
| Тип соединения | Соединение под винт/под зажим |
| Механический срок службы | > 50 Циклы коммутации |
| Степень загрязненности | 3 |
| Класс защиты | IP67, Только в затянутом состоянии |
| Сетевой протокол | PROFIBUS-PA |
| Электрические характеристики +20 °C | |
| Номинальное напряжение | 250ВВ |
| Ток | 9АА |
| сопротивление изоляции | ≥ 10 ⁸ Ом |
| прямое сопротивление | ≤ 5 мОм |
| Механические и химические свойства | |
| в состоянии покоя | -40°C...+90°C |
| в движении..... | -40°C...+90°C |