


RSE4.4T-J12

Аксессуары для соединителей приводов/датчиков – Перемычка M12



Технические характеристики

Тип	RSE4.4T-J12
ID №	6914590
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Номинальное напряжение	250 В
Ток	4 А

Характеристики

- Перемычка между контактами 1 и 2
- Штекерный разъем M12, прямой, 4 контакта
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты: IP67

Назначение контактов

