


YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3

2-портовые системы соединения – Y-разветвитель со светодиодом, штекерный разъем M12 × 1 - 2 × гнездовых разъема M8 × 1



Характеристики





- Штекерный разъем, M12×1, 4-конт.
- Гнездовой разъем M8, 3-конт.
- 1 × зеленый светодиод, состояние
- 2 × желтых светодиода, функция
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты: IP67

Технические характеристики

Тип	YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3
ID №	6930546
Соединительная коробка вво- дов/выводов	2
Разъем А	Штекерный разъем, 2 гнездовых разъ- ема, M12 × 1, M8 × 1 - M12 × 1
Кол-во контактов	4/3
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕР- МОПЛАСТИК), Полупрозрачный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FPM
Момент затяжки	0.5 ... 0.6 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Индикатор рабочего напряжения	LED зеленый
Индикатор состояния переключения	LED желтый/желтый
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Разъем В	M12 × 1
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	30 В
Ток	4 А

Назначение контактов



Технические характеристики

сопротивление изоляции	$\geq 10^8 \text{ Ом}$
прямое сопротивление	$\leq 5 \text{ МОм}$
в движении.....	$-30 \text{ °C} \dots +80 \text{ °C}$

Аксессуары

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170



Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14)