


BS8281-0

Разборный штекерный разъем

Штекерный разъем M12 × 1, угловой




Характеристики



- А-код
- Металлическая стяжная гайка
- Винтовые клеммы
- 8-контакт.
- PG9 резьба
- Пучок кабеля 6.0...8.0 мм

Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	BS8281-0
ID №	6930862
Комментарий к изделию	Снятый с производства продукт — используйте замену U2-07334
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Угловой, А-Кодировка
Кол-во контактов	8
Контакты	CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA, Черный
Ручка	Пластмасса, PA, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	PG9
Внешний диаметр кабеля	6 мм...8 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.5 мм ²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	2 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 3 мОм

Технические характеристики

Механические и химические свойства

в состоянии покоя -40 °C...+85 °C
