


PSG4M-J14

Принадлежности для кабелей приводов/датчиков – Перемычка M8



Характеристики

- Перемычка между контактами 1 и 4
- Штекерный разъем M8, прямой, 4-конт.
- Соответствие RoHS
- Класс защиты: IP67

Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	PSG4M-J14
ID №	6933558
Разъем A	Штекерный разъем, M8 × 1, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Номинальное напряжение	60 В
Ток	4 А

