

EC-FS4-L/16


– фланцевая розетка с контактами под пайки,
фронтальный монтаж

Характеристики



- Вилка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Монтаж на передней панели
- Соединено через контакты под пайку

Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	EC-FS4-L/16
ID №	6934239
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	4
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA GF, Черный
Фланцевый корпус	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Тип монтажа	Монтаж на передней панели
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16 × 1,5
Тип соединения	Контакт под пайку
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-30 °C...+90 °C
Сертификаты	CE