

EC-FKFD4-P/16


– фланцевая розетка, печатные контакты, монтаж сзади

Характеристики



- Розетка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- С задним монтажом
- Соединено через контакты под пайку

Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	EC-FKFD4-P/16
ID №	6934576
Разъем A	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, A-Кодировка
Кол-во контактов	4
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Фланцевый корпус	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Тип монтажа	Монтаж на системной плате
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16 × 1,5
Тип соединения	Печатный контакт
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-30 °C...+90 °C
Сертификаты	CE