ESP3SL
Круглый соединитель M8 x 1/Ø 8 мм – Фланцевое соединение Ø 8мм, накидной тип



Характеристики

- Прочный и предварительно смонтированный фланцевый разъем
- 3-контакт.
- Залитый, степень защиты IP67
- Сертификация ГОСТ Р
- Соответствие директиве RoHS
- Контакт под пайку

Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	ESP3SL
ID №	6934770
Разъем A	**Штекерный разъем, Ø 8 мм**
Кол-во контактов	3
Контакты	Металл,CuZn,Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA, Черный
Фланцевый корпус	Пластмасса, PA, черн.
Тип соединения	Контакт под пайку
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
Класс защиты	IP67, (подключен)
Номинальное напряжение	60 В
Ток	4 A
сопротивление изоляции	≥ 10^9 Ом
в состоянии покоя	-30 °C…+90 °C