


ESP4SL

M8 x 1 / Ø мм круглый разъем – Фланцевое соединение Ø 8мм, накладной тип




Характеристики



- Прочный и предварительно смонтированный фланцевый разъем
- 4-контакт.
- Залитый, степень защиты IP67
- Сертификация ГОСТ Р
- Соответствие директиве RoHS
- Контакт под пайку

Назначение контактов



Технические характеристики

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Тип                      | ESP4SL                     |
| ID №                     | 6934771                    |
| Разъем А                 | Штекерный разъем, Ø 8 мм   |
| Кол-во контактов         | 4                          |
| Контакты                 | Металл, CuZn, Позолоченные |
| Подложка контактов       | Пластмасса, РА, Черный     |
| Фланцевый корпус         | Пластмасса, РА, черн.      |
| Тип соединения           | Контакт под пайку          |
| Механический срок службы | > 100 Циклы коммутации     |
| Степень загрязненности   | 3/2                        |
| Класс защиты             | IP67, (подключен)          |
| Номинальное напряжение   | 30 В                       |
| Ток                      | 4 А                        |
| сопротивление изоляции   | ≥ 10 <sup>9</sup> Ом       |
| в состоянии покоя        | -30 °C...+90 °C            |