


ESGP3L

Круглый соединитель M8 x 1/Ø 8 мм – Ø 8/M8 x 1 мм, встроенный разъем, винтовой/защелкивающийся





Характеристики



- Прочный и предварительно смонтированный фланцевый разъем
- 3-контакт.
- Залитый, степень защиты IP67
- Сертификация ГОСТ Р
- Соответствие директиве RoHS
- Контакт под пайку

Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	ESGP3L
ID №	6934779
Разъем A	Штекерный разъем, Ø 8 мм
Кол-во контактов	3
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA, Прозрачный
Фланцевый корпус	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Тип соединения	Контакт под пайку
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
Класс защиты	IP67, (подключен)
Номинальное напряжение	60 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ом
в состоянии покоя	-30 °C...+90 °C