


EKP4SP

Круглый соединитель M8 x 1/Ø 8 мм – Фланцевый разъем
Ø 8 мм, с печатными контактами




Характеристики



- Прочный, смонтированный и встроенный фланцевый разъем
- 4-контакт.
- Залитый, степень защиты IP67
- Сертификация ГОСТ Р
- Соответствие директиве RoHS
- Печатный контакт

Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	EKP4SP
ID №	6934782
Разъем А	Гнездовой разъем, Ø 8 мм
Кол-во контактов	4
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, РА, Черный
Фланцевый корпус	Пластмасса, РА, черн.
Тип соединения	Печатный контакт
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
Класс защиты	IP67, (подключен)
Номинальное напряжение	30 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ом
в состоянии покоя	-30 °C...+90 °C