


AIDA-RJ45-CC

Разъем Push-Pull RJ45 в соответствии с AIDA

Штекерный разъем, прямой



Технические характеристики

Тип	AIDA-RJ45-CC
ID №	6935631
Разъем A	Штекерный разъем, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	CuZn,Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, Черный
Ручка	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, никелированный
Внешний диаметр кабеля	4 мм... 11 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.34 мм²
Тип соединения	Клемма, подсоединение с прорезанием изоляции
Механический срок службы	> 750 Циклы коммутации
Класс защиты	IP65, IP67
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	125 В
Ток	1.5 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-25 °C...+70 °C

Характеристики

- IDC быстрое подключение
- 4-контакт.
- Проходной разъем для кабеля: 4...11 мм
- Номинальное сечение клеммного зажима: 27-22 AWG (гибк.); 24-22 AWG (цельный)
- Скорость передачи данных: 10/100 Мбит/с
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты: IP65 и IP67

Главная схема подключения

