


EC-FKE5-0.5/20

– фланцевая розетка с витыми жилами, фронтальный монтаж



Технические характеристики


Тип	EC-FKE5-0.5/20
ID №	6935746
Разъем А	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	4+PE
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Фланцевый корпус	Нерж. сталь, 1,4404 (AISI 316L)
Тип монтажа	Монтаж на передней панели
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M20 × 1,5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Длина кабеля	0.5 м
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	4 x 0.34 мм²
Цвета проводов	BN, WH, BU, BK, GNYE
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм

Характеристики



- Розетка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Корпус фланцевого соединителя из нерж. стали
- Монтаж на передней панели
- Присоединение посредством многожильных проводов

Назначение контактов



1	BN
2	WH
4	BK
3	BU
5	GNYE

Технические характеристики

Механические и химические свойства

в состоянии покоя	-30 °C...+90 °C
-------------------	-----------------

Сертификаты	CE
-------------	----