


Аксессуары для полевых шин




Гнездовая часть соединителя

EC-FKFDW4.54-0.5/16



- Конструкция: Розетка M12
- Перевернутый ключ, 5-контакт, витой провод 0,5 м
- Монтаж сзади
- Метрическая ввинчиваемая резьба M16 × 1,5
- Для использования в сетях PROFIBUS-DP

Конфигурация контактов



Тип	EC-FKFDW4.54-0.5/16
ID №	6935754
Разъем А	Гнездовой разъем, M12 × 1, С многожильным проводом, В-Кодировка
Кол-во контактов	5
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Фланцевый корпус	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Тип монтажа	Монтаж на системной плате
Резьбовое уплотнение	M16 × 1,5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Сетевой протокол	PROFIBUS-DP
Длина кабеля	0.5 м м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ)
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	5 × 0.34 мм ²
Расположение жил в многожильном проводе	7 × 0.25мм
Цвета проводов	BN, GN, BU, RD, GY
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60ВВ
Ток	4АА
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-30°C...+90°C°C