

EC-FKFD4.5-3/16


– фланцевая розетка с витыми жилами, монтаж сзади

Характеристики



- Розетка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- С задним монтажом
- Присоединение посредством многожильных проводов

Назначение контактов



1	BN
2	WH
4	BK
3	BU
5	GY

Технические характеристики

Тип	EC-FKFD4.5-3/16
ID №	6935771
Разъем A	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	5
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Фланцевый корпус	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Тип монтажа	Монтаж на системной плате
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16 × 1,5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Длина кабеля	3 м
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	5 x 0.34 мм²
Цвета проводов	BN, WH, BU, BK, GY
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм

Технические характеристики

Механические и химические свойства

в состоянии покоя	-30 °C...+90 °C
-------------------	-----------------

Сертификаты	CE
-------------	----