


## Комплектующие

### Клемма силового моста

### IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK



- Клемма силового моста
- Боковой кабельный ввод
- Направление соединителя вертикально относительно оси проводника
- Винтовое соединение
- Сертиф. cULus
- 5-контакт.
- Гнездовой разъем

## Комплектующие

### Клемма силового моста

### IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK

#### Размеры

<b>Тип</b>	IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
<b>ID №</b>	7580954
<b>Краткая информация об изделии</b>	1.0
<b>Номинальное напряжение</b>	300 В
<b>Номинальный ток</b>	8 А
<b>Класс воспламеняемости по UL 94</b>	V-0
<b>Размеры</b>	18.37 x 19.84 x 11.1 мм
<b>Ширина</b>	3 г
<b>Сечение проводников</b>	0,14...1,5 мм <sup>2</sup>
<b>Момент затяжки</b>	0.25 Нм

