



Комплектующие

Клемма силового моста

MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK



- Клемма силового моста
- Кабельный ввод сверху
- Направление соединителя вертикально относительно оси проводника
- Винтовое соединение
- cULus Recognized
- 5-контакт.
- Контакт

Комплектующие

Клемма силового моста

MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK

Размеры

Тип	MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
ID №	7580955
Краткая информация об изделии	1.0
Номинальное напряжение	300 В
Номинальный ток	8 А
Класс воспламеняемости по UL 94	V-0
Размеры	10.4 x 19.84 x 19.1 мм
Ширина	4 г
Сечение проводников	0,14...1,5 мм ²
Момент затяжки	0.25 Нм

