

Y-FS4M12-2AL-SKP3

2-направленные разветвители – Y-разветвитель без кабеля, штекерный разъем — 2 гнездовых разъема

Технические характеристики

Тип	Y-FS4M12-2AL-SKP3
ID №	8008081
Соединительная коробка вводов/выводов	Распределительные коробки, 2 -порт.
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1
Кол-во контактов	4
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP65, IP67, IP68, (привинчены друг к другу)
Разъем В	2 гнездовых разъема, M8 × 1
Кол-во контактов	3
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Соединительная гайка / крепежный винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP65, IP67, IP68, (стянуты винтами)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	50 В
Номинальное напряжение	60 В/50 В.
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
в движении.....	-30 °C...+90 °C

Характеристики



Аксессуары

 WRENCH-M12AL/SIZE 13MM 6936173 Ключ с открытым зевом на M12 (SW13)	TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170 Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0
---	---

Нм, ключ для М8 (SW9), рожковый
ключ для М12 (SW 14)