



Система ввода/вывода excom Модульная стойка для 8 модулей, зона 2 MT08-3G



Модульная стойка MT08-3G состоит из системной платы и системы полозьев для установки модулей (корзины для модулей). Можно установить 1 шлюз, 1 блок питания и 8 модулей ввода/вывода. Могут быть подключены до 64 дискретных входов/выходов или 32 аналоговых или в смешанном варианте.

Все модули могут быть подключены/отключены в запитанном состоянии без прерывания передачи данных. Это также действительно для дублированных шлюзов и блоков питания.

Модульная стойка имеет комбинированную взрывозащиту Ex e и Ex i и поэтому может использоваться в зоне 2.

Питание модулей на системной плате ограничено для предотвращения искрения. Это позволяет горячую замену модулей *excom*® установленных в зоне 2.


Стойка выполнена из алюминия непрерывного литья. Это обеспечивает стойкость и защиту конструкции. Модульная стойка предназначена для монтажа в распределительном шкафу и в стойку.

- Модульная стойка для размещения до 8 модулей ввода/вывода, 2 шлюзов и 2 блоков питания
- Клеммные терминалы для подключения периферии доступны в разделе аксессуаров

Система ввода/вывода excom Модульная стойка для 8 модулей, зона 2 MT08-3G


Тип	MT08-3G
ID №	9100680
Допуск к работе во взрывоопасных условиях согласно сертификату соответствия	IECEX PTB 13.0040 U
Допуск к работе во взрывоопасных условиях согласно PTB 00 ATEX 2194 U сертификату соответствия	
Маркировка устройств	II 3 (1) G Ex nA ib ic [Ia Ga] IIC T4 Gc
Дисплей/элементы управления	
Слоты	
DC питание	2
Шлюз	2
Модули ввода/вывода	8
Сечение проводников	1,5 мм ²
Электрическое соединение	4 × 4 клеммы на модуль
Подключение к PROFIBUS шине	2 × 9-пин Sub-D
Адрес сети	2 десятизначных кодовых поворотных переключателя
Материал корпуса	Штампованный алюминиевый профиль
Тип монтажа	Монтажная панель
Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Относительная влажность воздуха	≤ 93 % при 40 °C согласно IEC 60068-2-78
Испытание на виброустойчивость	В соотв. с IEC 60068-2-6
Испытание на удароустойчивость	В соотв. с IEC 60068-2-27
ЭМС	В соотв. с EN 61326-1
	В соотв. с Namur NE21
Размеры	235 x 260 x 130 мм
Сертификаты	ATEX cFM cFMus IECEX CCC INMETRO KOSHA EAC Ex UKCA CE

Размеры



Система ввода/вывода excom
Модульная стойка для 8 модулей, зона 2
MT08-3G

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BM1	6884036	Модуль-заглушка для неиспользованных слотов в стойке	
D9T- RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0	6890944	Разъем PROFIBUS для RS485-IS, Fast Connect, только для искробезопасных устройств!	