


Аксессуары

Компрессионный фитинг

Для датчиков температуры

CF-P-6-G1/4-A4



- Компрессионные фитинги для непосредственного монтажа температурных зондов TP
- Компрессионный фитинг ПТФЭ
- Для зонда с диаметром 6 мм
- Ввод с наружной резьбой G1/4 дюйма для технологического соединения

Общее описание

Компрессионные фитинги разработаны специально для непосредственного монтажа температурных датчиков. Обеспечивают возможность монтажа датчика на любую глубину. При монтаже с помощью фитинга датчик имеет непосредственный контакт со средой за счет чего достигается мгновенная реакция на изменение температуры.

Тип	CF-P-6-G1/4-A4
ID №	9910485

Температурный диапазон

Диапазон измерения	-50...100 °C
Диапазон измерения	-58...212 °F

Механические характеристики

Материал корпуса	Нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L)
Материал уплотнителя	PTFE
Внутренний диаметр	7 мм
Подключение к процессу	G 1/4", внешняя резьба
Устойчивость к давлению	20 бар
Макс. момент затяжки корпусной гайки	100 Нм