


Аксессуары
Компрессионный фитинг
Для датчиков температуры
CF-P-6-N1/4-A4



- Компрессионные фитинги для непосредственного монтажа температурных зондов ТР
- Компрессионный фитинг ПТФЭ
- Для зонда с диаметром 6 мм
- Ввод с наружной резьбой 1/4 дюйма по стандарту NPT для технологического соединения

Общее описание

Компрессионные фитинги разработаны специально для непосредственного монтажа температурных датчиков. Обеспечивают возможность монтажа датчика на любую глубину. При монтаже с помощью фитинга датчик имеет непосредственный контакт со средой за счет чего достигается мгновенная реакция на изменение температуры.

Тип	CF-P-6-N1/4-A4
ID №	9910486
Температурный диапазон	
Диапазон измерения	-50...100 °C
Диапазон измерения	-58...212 °F
Механические характеристики	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L)
Материал уплотнителя	PTFE
Внутренний диаметр	7 мм
Подключение к процессу	1/4" NPT, внешняя резьба
Устойчивость к давлению	20 бар
Макс. момент затяжки корпусной гайки	100 Нм