


**Модуль ввода/вывода для DeviceNet
16 цифровых рnr-входа
FDNL-S1600-W**



Тип	FDNL-S1600-W
ID №	F0125
Рабочее напряжение	11...26 В DC
Рабочий ток	< 50 мА
Входы	
Напряжение на входе	18...30 В = от рабочего напряжения UB
Ток питания	120 мА на порт, защита от КЗ
порог переключения	EN 61131-3 нижн. макс.: 1.5 мА / верхн. мин.: 2 мА
Задержка на входе	2.5 мс
Макс. входной ток	7 мА
Скорость передачи данных полевой шины	125 / 250 / 500 кбит/с
Адресация полевой шины	0...63 (dezimal) über Drehcodierschalter
материал корпуса	со стекловолокном, Полиамид (PA6-GF30)
Монтаж	4 монтажных отверстия Ø 5.4 мм
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	341 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 20 °C
Approvals	CE, UL, CSA, FM