




2-направленные разветвители h-разветвитель XSH-RSM-2RKM 20



- Разъем 7/8 дюйма
- Штекерный разъем – 2 × гнездовых разъема, 2-конт.
- Параллельное соединение
- Сертификат cULus
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты: NEMA 1, 3, 4, 6P и IEC IP67



схема



Тип	XSH-RSM-2RKM 20
ID №	U2-23664
Соединительная коробка вводов/выводов	h-разветвитель, 2-порт. Корпус Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК)
Разъем А	Штекерный разъем, 7/8"-16 UN
Кол-во контактов	2
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Разъем В	Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN
Кол-во контактов	2 pins
Подложка контактов	Пластик, TPU, Черный
Соединительная гайка / крепежный винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	600BB
Ток	9AA
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40°C...+105°C°C
в движении.....	-40°C...+105°C°C
Примечание:	
Примечание:	- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.