




2-направленные разветвители
h-разветвитель
XSH-RSM-2RKM 50



- Разъем 7/8 дюйма
- Штекерный разъем – 2 × гнездовых разъема, 5-конт.
- Параллельное соединение
- Сертификат cULus
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты: NEMA 1, 3, 4, 6P и IEC IP67



схема



Тип	XSH-RSM-2RKM 50
ID №	U2-23667
Соединительная коробка вводов/выводов Корпус	h-разветвитель, 2-порт. Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК)
Разъем А	Штекерный разъем, 7/8"-16 UN
Кол-во контактов	5
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Разъем В	Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN
Кол-во контактов	5 pins
Подложка контактов	Пластик, TPU, Черный
Соединительная гайка / крепежный винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	600BB
Ток	9AA
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40°C...+105°C
в движении.....	-40°C...+105°C

Примечание:
Примечание: - Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.