


2-направленные разветвители

T-разветвитель

RSV-2RKV 48



- 4-контактн. Т-разветвитель с 7/8-дюймовой гнездовой частью соединителя из нерж. стали
- Для применения с приложениями PROFIBUS-DP

Подключение PROFIBUS-PA






Схема подключения



Тип	RSV-2RKV 48
ID №	U2385-8
Соединительная коробка вводов/выводов	2
Кол-во контактов	4
Ручка	Пластмасса, PUR (ПУР), Черный
Разъем В	Гнездовой разъем, 2x, 7/8"-16 UN, Прямой
Ручка	Пластик, PUR (ПУР), Черный
Подложка контактов	Пластмасса, PUR, Черный
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Соединительная гайка / крепежный винт	Нержавеющая сталь, 1.4404
Уплотнитель	Пластмасса
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
разъем	Разъем, 1x, 7/8", прямой
Длина стержня болта	Пластиковый, ПУР, черный
Подложки катализатора	пластиковый, PUR, черный
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
соединительная (накидная) гайка/ винт связи, стягивающий винт	нержавеющая сталь, 1.4404
Класс защиты	IP67, Только в подключенном состоянии
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
Номинальное напряжение	300 В
Ток	4 А
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ом
Температура окружающей среды	-40...+80°C