


FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss


Фланцевые соединители

RSFV 49-0.3M/14.5/C1117




- 7/8" minifast Flanschstecker
- Ввинчиваемая резьба 1/2"-14 NPT
- Фланцевый корпус из нержавеющей стали
- 4-конт., длина провода 0,3 м
- Для использования с FOUNDATION Fieldbus

Конфигурация контактов



Подключение FOUNDATION™ fieldbus



Тип	RSFV 49-0.3M/14.5/C1117
ID №	U7834
Разъем А	Штекерный разъем, 7/8"-16 UN, С многожильным проводом
Кол-во контактов	4
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Фланцевый корпус	Нерж. сталь, 1.4401 (AISI 316), Пассивированный
Тип монтажа	Монтаж на передней панели
Резьбовое уплотнение	1/2"-14 NPT
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Сетевой протокол	Полевая шина FOUNDATION
Длина кабеля	0.3 м, (Отклонение: +50 мм) м
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	4 x 0.8 мм²
Цвета проводов	BU, BN, GY, GNYE
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	600BB
Ток	9AA
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40°C...+105°C°C
в движении.....	-40°C...+105°C°C

Примечание:
Примечание: - Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.