


RKC 4.4T-3-RSM 40/S3520

Aktuator- und Sensor Kabelsatz – Verbindungsleitung

Kabelsatz



Технические характеристики

Тип	RKC 4.4T-3-RSM 40/S3520
ID №	UX14184
Разъем А	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Проектные характеристики	в соответствии с IEC 61076-2-101
Кол-во контактов	4
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Желтый
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Уплотнительное кольцо, Пластмасса, FPM/FPM
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Разъем В	Штекерный разъем, 7/8"-16 UN, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Желтый
Ручка	Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Желтый
Соединительная гайка / крепежный винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием



Характеристики



- M12 eurofast Kupplung, gerade
- 7/8" minifast Stecker, gerade
- Гнездовой разъем M12, прямой, 4 конт.
- Штекерный разъем 7/8", прямой, 4-контактный

Назначение контактов

Разъем А Разъем В



Технические характеристики

Момент затяжки	2 Нм
Класс защиты	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Диаметр кабеля	Ø 6.7 мм
Длина кабеля	3 м, (+50 мм или 4% от длины/-0,0 в зависимости от того, какое значение больше)
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Желтый
Поперечное сечение проводника	4
Цвета проводов	BN, BU
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	600 В
Ток	9 А
Механические и химические свойства	
в движении.....	-40 °C...+105 °C
Сертификаты	UL 2238 CSA C22.2 № 182.3 CE RoHS
Примечание:	
Примечание:	- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.