


VT2-FKM5-FKM5-FSM5/YE

2 yönlü ayırıcı – AIDA güvenlik için kablosuz T ayırıcı



Teknik Veriler


Tip	VT2-FKM5-FKM5-FSM5/YE
Tanıt. no.	100000152
Distributed I/O	T ayırıcı
Housing	Plastic, TPU, Sarı
Konektör A	Erkek, M12 x 1, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP65, IP67, IP68, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	Dişi, M12 x 1, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP65, IP67, IP68
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V

Özellikler




- M12 x 1
- Sarı gövde
- Dişi - erkek - dişi, 5 pimli
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı IP67

Kontak ataması



Devre şeması



Teknik Veriler

Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletme direnci	$\leq 5 m\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C