


WKH4.4-P7X2-20-WKH4.4-P7X2/TFE

Yiyecek ve İçecek, Hijyenik, PVC – Uzatma Kablosu



Teknik Veriler


Tip	WKH4.4-P7X2-20-WKH4.4-P7X2/TFE
Tanıt. no.	100000210
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Açılı
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PP, Gri
Connector body	plastik, PP, Şeffaf
Kaplin somunu/vidası	paslanmaz çelik, V4A
Seal	plastik, FPM/FKM
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
LED display	dual LED
Güç-açık göstergesi	LED, Yeşil
Display switch state	LED, Sarı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	dişi konektör, M12 x 1, açılı
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PP, Gri
Connector body	Plastik, PP, Şeffaf
Kaplin somunu/tespit vidası	paslanmaz çelik, V4A
Seal	plastik, FPM/FKM
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Display switch state	LED, Sarı
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı

Özellikler



- M12 dişi konektör, açılı, 4 telli
- 2 renkli LED ile (PNP, sarı, yeşil)
- Paslanmaz çelik kaplin somunu/vida
- M12 dişi, açılı, 4 pimli
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: gri RAL 7040
- Asitlere ve alkalinlere karşı dirençli
- Yağlara ve kimyasallara karşı dirençli
- DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2 uyarınca alev geciktirici
- Onaylar: Gost, Ecolab
- RoHS ve REACH uyumlu
- Koruma sınıfı IP67/IP69K
- Kablo uzunluğu: 20 m


Kablo Kesit Alanı



Kontak ataması



Devre şeması



Teknik Veriler

Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
Kablo	
Kablo çapı	Ø 4.5 mm ±0.20
Cable length	20 m
Cable jacket	PVC, Gri
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	4 x 0.34 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30 V
Test voltajı	1500 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 3 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	0...+80 °C

Aksesuarlar

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı	