

## DT04-2P-A-10/TXL


## Deutsch konektör – Bağlantı Kablosu

## Özellikler




- Deutsch konektör DT04, düz, 2 pimli
- Kılıf malzemesi: TPE-U (PUR)
- Kılıf rengi: siyah, RAL 7021'e benzer
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Alev geciktirici
- DIN VDE 0472 bölüm 815 uyarınca halojensiz
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfları IP67 ve IP69K
- Kablo uzunluğu: 10 m

## Kontak ataması



## Devre şeması



## Teknik Veriler

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Tip                               | DT04-2P-A-10/TXL                |
| Tanıt. no.                        | 100000387                       |
| Konektör A                        | Erkek konektör, Deutsch DT, Düz |
| Pim sayısı                        | 2                               |
| Kontaklar                         | Pirinç, CuZn, Nikel kaplama     |
| Contact carriers                  | plastik, Thermoplast, Sarı      |
| Connector body                    | plastik, TPU, UL 94, Siyah      |
| Kaplin somunu/vidası              | nikel kaplama                   |
| Seal                              | plastik, Silikon                |
| Mekanik ömür                      | > 100 eşleşme döngüleri         |
| Koruma tipi                       | IP67, IP69K, (takılı)           |
| Kablo                             |                                 |
| Kablo çapı                        | Ø 5 mm ±0.15                    |
| Cable length                      | 10 m                            |
| Cable jacket                      | PUR, Siyah                      |
| Kablo damarı yalıtımı             | PP                              |
| Çekirdek kesit alan               | 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>        |
| Bükülü tel düzenlemesi            | 42 x 0.15 mm                    |
| Kablo damarı renkleri             | BN, BU                          |
| +20°C'de elektriksel özellikler   |                                 |
| Nominal gerilim                   | 230 V                           |
| Akım                              | 8 A                             |
| Mekanik ve kimyasal özellikler    |                                 |
| Statik Bükme yarıçapı             | ≥ 5 x Ø                         |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) | ≥ 10 x Ø                        |
| Bükme döngüleri                   | ≥ 4 million                     |
| Kabul edilebilir hızlanma         | maks. 10 m/s <sup>2</sup>       |

## Teknik Veriler

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Kabul edilebilir travers hızı | 3.33 m/s     |
| Ortam sıcaklığı (sabit)       | -40...+80 °C |
| Ortam sıcaklığı (mobil)       | -25...+80 °C |