

# DT06-3S-S-2/TXL

## Deutsch konektör – Bağlantı Kablosu

### Özellikler




- Deutsch konektör DT06, düz, 3 pimli
- Koruma devreli (supresör diyodu)
- LED'li (sarı, 360° görünür)
- Kılıf malzemesi: TPE-U (PUR)
- Kılıf rengi: siyah, RAL 7021'e benzer
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Alev geciktirici
- DIN VDE 0472 bölüm 815 uyarınca halojensiz
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfları IP67 ve IP69K
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

### Kontak ataması



### Devre şeması



### Teknik Veriler

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tip                               | DT06-3S-S-2/TXL             |
| Tanıt. no.                        | 100000391                   |
| Konektör A                        | Dişi, Deutsch DT, Düz       |
| Pim sayısı                        | 3                           |
| Kontaklar                         | Pirinç, CuZn, Nikel kaplama |
| Contact carriers                  | plastik, Thermoplast, Yeşil |
| Connector body                    | plastik, TPU, UL 94, Siyah  |
| Koruyucu bileşen                  | Supresör diyodu             |
| Seal                              | plastik, Silikon            |
| Güç-açık göstergesi               | LED, Sarı                   |
| Mekanik ömür                      | > 100 eşleşme döngüleri     |
| Koruma tipi                       | IP67, IP69K, (takılı)       |
| Kablo                             |                             |
| Kablo çapı                        | Ø 5.3 mm ±0.20              |
| Cable length                      | 2 m                         |
| Cable jacket                      | PUR, Siyah                  |
| Kablo damarı yalıtımı             | PP                          |
| Çekirdek kesit alan               | 3 x 0.75 mm²                |
| Bükülü tel düzenlemesi            | 42 x 0.15 mm                |
| Kablo damarı renkleri             | BN, BU, BK                  |
| +20°C'de elektriksel özellikler   |                             |
| Nominal gerilim                   | 24 V                        |
| Akım                              | 8 A                         |
| Mekanik ve kimyasal özellikler    |                             |
| Statik Bükme yarıçapı             | ≥ 5 x Ø                     |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) | ≥ 10 x Ø                    |
| Bükme döngüleri                   | ≥ 4 million                 |

## Teknik Veriler

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Kabul edilebilir hızlanma     | maks. 10 m/s <sup>2</sup> |
| Kabul edilebilir travers hızı | 3.33 m/s                  |
| Ortam sıcaklığı (sabit)       | -40...+80 °C              |
| Ortam sıcaklığı (mobil)       | -25...+80 °C              |