

DT06-4S-A-2/TXL


Deutsch konektör – Bağlantı Kablosu

Özellikler



- Deutsch konektör DT06, düz, 4 pimli
- Kılıf malzemesi: TPE-U (PUR)
- Kılıf rengi: siyah, RAL 7021'e benzer
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Alev geciktirici
- DIN VDE 0472 bölüm 815 uyarınca halojensiz
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfları IP67 ve IP69K
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

Kontak ataması



Devre şeması

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Teknik Veriler

Tip	DT06-4S-A-2/TXL
Tanıt. no.	100000439
Konektör A	Dişi, Deutsch DT, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Nikel kaplama
Contact carriers	plastik, Thermoplast, Yeşil
Connector body	plastik, TPU, UL 94, Siyah
Seal	plastik, Silikon
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, IP69K, (takılı)
Kablo	
Kablo çapı	Ø 5.7 mm ±0.20
Cable length	2 m
Cable jacket	PUR, Siyah
Kablo damarı yalıtımı	PP
Çekirdek kesit alan	4 x 0.75 mm²
Bükülü tel düzenlemesi	42 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	230 V
Akım	7 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 6 x Ø
Bükme döngüleri	≥ 2 million
Kabul edilebilir hızlanma	maks. 10 m/s²
Kabul edilebilir travers hızı	5 m/s
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C

Teknik Veriler

Ortam sıcaklığı (mobil)

-25...+80 °C