

DT06-6S-A-5/TXL


Deutsch konektör – Bağlantı Kablosu

Özellikler



- Deutsch konektör DT06, düz, 6 pimli
- Kılıf malzemesi: TPE-U (PUR)
- Kılıf rengi: siyah, RAL 7021'e benzer
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Alev geciktirici
- DIN VDE 0472 bölüm 815 uyarınca halojensiz
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfları IP67 ve IP69K
- Kablo uzunluğu: 5,0 m

Kontak ataması



Devre şeması

1)	GN
2)	BN
3)	WH
4)	PK
5)	GY
6)	YE

Teknik Veriler

Tip	DT06-6S-A-5/TXL
Tanıt. no.	100000452
Konektör A	Dişi, Deutsch DT, Düz
Pim sayısı	6
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Nikel kaplama
Contact carriers	plastik, Thermoplast, Yeşil
Connector body	plastik, TPU, UL 94, Siyah
Seal	plastik, Silikon
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, IP69K, (takılı)
Kablo	
Kablo çapı	Ø 6.9 mm ±0.25
Cable length	5 m
Cable jacket	PUR, Siyah
Kablo damarı yalıtımı	PP
Çekirdek kesit alanı	6 x 0.75 mm²
Bükülü tel düzenlemesi	42 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	GN, BN, WH, PK, GY, YE
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	48 V _{AC} /60 V _{DC}
Akım	6 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 12 x Ø
Bükme döngüleri	≥ 4 million
Kabul edilebilir hızlanma	maks. 10 m/s²
Kabul edilebilir travers hızı	1.67 m/s
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C

Teknik Veriler

Ortam sıcaklığı (mobil)

-25...+80 °C