

DT04-8PG-A-2/TXL


Deutsch konektör – Bağlantı Kablosu

Özellikler



- Deutsch konektör DT04, düz, 8 pimli
- Termovel için M12 × 1 dişli
- Kılıf malzemesi: TPE-U (PUR)
- Kılıf rengi: siyah, RAL 7021'e benzer
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Alev geciktirici
- DIN VDE 0472 bölüm 815 uyarınca halojensiz
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfları IP67 ve IP69K
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

Kontak ataması



Devre şeması

1	GN
2	BN
3	WH
4	PK
5	GY
6	YE
7	BU
8	RD

Teknik Veriler

Tip	DT04-8PG-A-2/TXL
Tanıt. no.	100000472
Konektör A	Erkek konektör, Deutsch DT, Düz
Pim sayısı	8
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Nikel kaplama
Contact carriers	plastik, Thermoplast, Sarı
Connector body	plastik, TPU, UL 94, Siyah
Kaplin somunu/vidası	nikel kaplama
Seal	plastik, Silikon
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, IP69K, (takılı)
Kablo	
Kablo çapı	Ø 8 mm ±0.25
Cable length	2 m
Cable jacket	PUR, Siyah
Kablo damarı yalıtımı	PP
Çekirdek kesit alan	8 x 0.75 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	42 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD, WH
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	48 V _{AC} /60 V _{DC}
Akım	6 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 12 x Ø
Bükme döngüleri	≥ 2 million
Kabul edilebilir hızlanma	maks. 10 m/s ²
Kabul edilebilir travers hızı	1.67 m/s

Teknik Veriler

Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-25...+80 °C