


BL20 Economy Module

16 dijital çıkış, NPN, 0,5 A

BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-N



- Fieldbus'tan bağımsız
- Tek gövde içinde elektronik parçalar ve bağlantı teknolojisi
- Bağlantı: İtmeli terminaller
- Koruma sınıfı IP20
- 16 dijital çıkış, 24 VDC
- Maks. 0,5 A
- N anahtarlama


İşlevsel prensip

Elektronik parçalar ve bağlantı teknolojisi gövdeye entegre edilmiştir. Temel modül gerekmez. Economy modülleri ile ayrı elektronik parçalar ve bağlantı teknolojisine sahip modüller, temel modüllerin gerilim yayı bağlantıları olması koşuluyla bir istasyona takılabilir.

Ağ geçitlerinin kullanılması, economy modüllerinin daha üst seviye fieldbus'tan tamamen bağımsız olmasını sağlar.


Tip	BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-N
Tanıt. no.	100000543
Kanal sayısı	16
Besleme terminalinden gelen nominal gerilim	24 VDC
Kabul edilebilir aralık	18...30 VDC
Alan beslemesinden gelen nominal akım	≤ 3 mA
Modül veri yolundan gelen nominal akım	≤ 25 mA
Güç dağılımı, tipik	≤ 1.5 W
Çıkış bağlantısı	İtmeli
Çıkış tipi	NPN
Çıkış voltajı	24 VDC
Kanal başına çıkış akımı	0,5 A
Çıkış gecikmesi	0.3 ms
Yük tipi	Dirençli, endüktif, lamba yükü
Yük direnci, dirençli	> 48 Ω
Lamba yükü	< 6 W
Anahtarlama frekansı, dirençli	< 100 Hz
Anahtarlama frekansı, lamba yükü	< 10 Hz
Simultaneity factor	0,5
Elektrik yalıtımı	alan seviyesi için elektronik parçalar
Boyutlar (W x L x H)	13 x 160.8 x 74.6 mm
Onaylar	CE
Ortam sıcaklığı	0...+55 °C
Saklama sıcaklığı	-25...+85 °C
Bağıl nem	%15...95, yoğuşmaya izin verilmez
Titreşim testi	EN 61131 uyarınca
Darbe testi	IEC 60068-2-27 uyarınca
Düşme ve devrilme	IEC 60068-2-31 uyarınca
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61131-2 uyarınca
IP Derecesi	IP20
MTTF	571 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 20 °C

Bağlantıya Genel Bakış




Digital Outputs

Pim Atama



Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
BL20-E-10UL	100001335	UL alan beslemesinden 24 VDC potansiyelinin kablo bağlantısı için 10 bağlantı terminaline sahip BL20 ECO modülü	
BL20-E-16UL	100001337	UL alan beslemesinden 24 VDC potansiyelinin kablo bağlantısı için 16 bağlantı terminaline sahip BL20 ECO modülü	